

 KOMET

Punta a inserti KOMET KUB Pentron® codolo cilindrico con superficie piana di bloccaggio, 2xD, Ø Dc: 28,6mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	236614 28,6
GTIN	4047109286566
Classe articolo	24P

Descrizione
Esecuzione:
Tolleranza del foro: $\varnothing D - 0,1 / + 0,2$

- **Massime prestazioni e durata grazie alla resistenza ottimale del corpo base e al trattamento speciale della superficie.**
- **Ottima stabilità dimensionale con condizioni di foratura difficili.**
- **Magazzinaggio a costi ridotti grazie agli inserti interni ed esterni identici.**
- **Foratura fuori asse consentita fino a $V_{max} = 0,25$ mm. Ø massimo raggiungibile tramite modulazione = $D + 0,5$ mm.**

Uso:

- **Per situazioni di lavorazione estreme.**

Con inserti n. art. 236605 – 236610.

Fornitura:

Incluse viti di serraggio (senza inserti).

Nota:

 Esecuzioni 2xD e 3xD disponibili con codolo in ABS® e nelle dimensioni in pollici a richiesta.
 Esecuzione con codolo PSC disponibile su richiesta.

Descrizione tecnica

Lunghezza utile L_1	58 mm
Numero taglienti Z	1
Codice ISO Inserto	SOGX 09T308 28-...
Ø Codolo D_s	32 mm

Lunghezza codolo L _s	60 mm
Set di viti per inserti	239652 8IP6 (2,2 Nm)
Serie	KUB Pentron®
Ø Nominale D	28,6
Sporgenza totale L _A	81 mm
Profondità di foratura per punta a inserti fino a	2×D
Codolo	ISO 9766
Utilizzo foro	per foratura di centraggio
Utilizzo foro	limitatamente bombato
Utilizzo foro	per foratura trasversale
Utilizzo foro	per foratura in pacchetti
Utilizzo foro	per uscita obliqua
Utilizzo foro	per uscita obliqua
Passaggio interno per LR	sì
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Punta a inserti

Accessori

Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 2,2 Nm	211750 2,2
Set di viti di serraggio con impronta Torx Plus® 10 pezzi Trasmissione 8IP6	239652 8IP6