



## Punta a inserti KOMET KUB Pentron® codolo cilindrico con superficie piana di bloccaggio, 2xD, Ø Dc: 42,9mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	236614 42,9
GTIN	4047109286702
Classe articolo	24P

### Descrizione

#### Esecuzione:

**Tolleranza del foro:**  $\varnothing D - 0,1 / + 0,2$

- **Massime prestazioni e durata grazie alla resistenza ottimale del corpo base e al trattamento speciale della superficie.**
- **Ottima stabilità dimensionale con condizioni di foratura difficili.**
- **Magazzinaggio a costi ridotti grazie agli inserti interni ed esterni identici.**
- **Foratura fuori asse consentita fino a  $V_{max} = 0,25$  mm.  $\varnothing$  massimo raggiungibile tramite modulazione =  $D + 0,5$  mm.**

#### Uso:

- **Per situazioni di lavorazione estreme.**

Con inserti n. art. 236605 – 236610.

#### Fornitura:

Incluse viti di serraggio (senza inserti).

#### Nota:

Esecuzioni 2xD e 3xD disponibili con codolo in ABS® e nelle dimensioni in pollici a richiesta.

Esecuzione con codolo PSC disponibile su richiesta.

### Descrizione tecnica

Ø Codolo $D_s$	40 mm
Lunghezza utile $L_1$	86 mm
Set di viti per inserti	239652 20IP (6,3 Nm)
Lunghezza codolo $L_s$	68 mm

Numero taglienti Z	1
Codice ISO Inserto	SOGX 130508 46-...
Serie	KUB Pentron®
Ø Nominale D	42,9
Sporgenza totale L <sub>A</sub>	116 mm
Profondità di foratura per punta a inserti fino a	2xD
Codolo	ISO 9766
Utilizzo foro	per foratura di centraggio
Utilizzo foro	limitatamente bombato
Utilizzo foro	per foratura trasversale
Utilizzo foro	per foratura in pacchetti
Utilizzo foro	per uscita obliqua
Utilizzo foro	per uscita obliqua
Passaggio interno per LR	sì
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Punta a inserti

## Accessori

Lama da 8 mm, con magnetecon attacco portabit da 1/4 pollici Lunghezza complessiva 50 mm	659874 50
Set di viti di serraggio con impronta Torx Plus® 10 pezzi Trasmissione 20IP	239652 20IP
Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 20IP	674252 20IP
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 1600 cNm	659906 1600
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 1600 cNm	659957 1600