



Fresa toroidale in HMI HPC DIN 6535 HB, TiSi, Ø DC / R1: 16/1,0mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	206353 16/1,0
GTIN	4045197540355
Classe articolo	12X

Descrizione

Esecuzione:

Dimensioni costruttive a norma interna ed elica a 35°.

Rivestimento speciale TiSi.

Con qualità d'equilibratura G2,5.

Nota:

NUOVA GENERAZIONE DISPONIBILE!

Il prodotto più recente consigliato è n. art. 206348

Descrizione tecnica

Raggio del tagliente R ₁	1 mm
Ø Tagliente D _c	16 mm
Numero denti Z	4
Avanzamento f _z per fresatura a copiare in INOX > 900 N/mm ²	0,096 mm
Avanzamento f _z per contornatura in inox > 900 N/mm ²	0,078 mm
Sporgenza totale L ₁ incl. posizione libera	42 mm
Ø Posizione libera D ₁	15,5 mm
Ø Codolo D _s	16 mm
Lunghezza taglienti L _c	36 mm
Lunghezza complessiva L	92 mm
Codolo	DIN 6535 HB con h6

Angolo dell'elica	35 grado
Rivestimento	TiSi
Materiale da taglio	HMI
Norma	Norma interna
Modello	N
Tolleranza Ø nominale	f8
Caratteristica angolo dell'elica	diversa
Passo dei taglienti	diversa
Direzione di avanzamento	orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura a_e per operazioni di fresatura	$0,3 \times D$ per contornatura
Larghezza di fresatura a_e per operazioni di fresatura	$0,05 \times D$ per fresatura a copiare
Passaggio interno per LR	no
Strategia di truciolatura	HPC
Tolleranza codolo	h6
Colore collarino	blu
Tipo di prodotto	Frese toroidali

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	250 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	230 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	200 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	180 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo	170 m/min	P
TOOLOX 33	idoneo	115 m/min	H
TOOLOX 44	idoneo	80 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idoneo	80 m/min	M
Uni	limitatamente adatto		

a umido max.	idoneo
a umido min.	adatto
a secco	limitatamente adatto
Aria	limitatamente adatto