

Garant
Maschio a macchina in metallo duro, non rivestito, M: M3

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	132570 M3
GTIN	4045197071996
Classe articolo	11H

Descrizione
Esecuzione:
Estremamente stabili, con imbocco corto (2 – 3 spire). Esecuzione in HMI.
Vantaggi:
Ottima autoguida.

Tipo di filettatura: M

Materiale da taglio: HM

Norma: DIN 371

Classe di tolleranza: ISO 2X 6HX

Passo della filettatura: 0,5 mm

Lunghezza complessiva L: 56 mm

 Ø codolo D_s: 3,5 mm

Quadro del codolo □: 2,7 mm

Ø preforo: 2,5 mm

Descrizione tecnica

Numero di scanalature per i trucioli	3
Numero taglienti Z	3
Passo della filettatura	0,5 mm
Ø Filettatura	3 mm
Ø Preforo	2,5 mm
Norma	DIN 371
Ø Codolo D _s	3,5 mm
Lunghezza complessiva L	56 mm

Quadro del codolo □	2,7 mm
Classe di tolleranza	ISO 2X 6HX
Materiale da taglio	HM
Profondità filettatura	9 mm
Tipo di filettatura	M
Misura del filetto	M3
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h6
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro cieco
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori dinamici
Colore collarino	bianco
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
GG(G)	idoneo	16 m/min	K
CuZn	idoneo	20 m/min	N
a umido max.	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		