



## Morse di precisione NC, Modello: 125



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	360565 125
GTIN	4062406401474
Classe articolo	32P

### Descrizione

#### Esecuzione:

**Dimensioni costruttive ridotte:** rapporto ottimale tra campo di serraggio e lunghezza complessiva.

Regolazione continua – massima forza di serraggio a 360°.

Corpo base in GJS-60 particolarmente rigido, **parti superiore e inferiore rettificate.**

**Precisione di accoppiamento 0,02 mm.**

- **Filettatura bilaterale (M8) per il fissaggio di un fermapezzo.**
- **Amplificatore di forza a usura ridotta**
- **Scanalature di allineamento precise.**
- **Foro di uscita laterale per l'espulsione di trucioli e lubrorefrigerante.**
- **Mandrino ad alta pressione che richiede poca manutenzione, con potenza di spinta costante grazie all'amplificatore di forza meccanico resistente all'usura.**

#### Proprietà:

- **Mandrino completamente incapsulato e nitrurato che richiede poca manutenzione.**
- **Elevata sicurezza funzionale.**
- **Blocchetto antitruccioli ottimizzato.**
- **Ridotta necessità di pulizia.**

#### Uso:

Installazione orizzontale. Impiego versatile dell'elemento di serraggio per i centri di lavorazione.

#### Fornitura:

Incluse 2× ganasce e 1× manovella.

#### Accessori speciali:

Staffe di fissaggio n. art. 360579.

Set per allineamento e fissaggio n. art. 360530.

Ganasce standard, per es. n. art. 361400 – 361660, n. art. 361295 – 361298.

Fermapezzo e manovella n. art. 360555 e 360800.

Sistema di cambio rapido delle ganasce n. art. 361293 125 e 361294 125.

**Nota:**

Dimensioni non compatibili con altre marche.

## Descrizione tecnica

Apertura massima	230 mm
Scanalatura trasversale n H7	20 mm
Lunghezza complessiva L	441 mm
Forza di serraggio fino a max.	40 kN
r	128 mm
Lunghezza corpo base a	398,5 mm
Campo di serraggio d	48 - 230 mm
Serie	HOLEX NC
g	21 mm
t	62,5 mm
Campo di serraggio b	0 - 182 mm
Altezza corpo base c – 0,02	95 mm
Larghezza corpo base B	126 mm
Modello	125
Numero di filetti per fermapezzo	2
Codice a colori per accessori adatti	HOLEX NC
Scanalatura longitudinale H8	20 mm
Peso	30 kg
Apertura chiave SW	14 mm
Altezza complessiva F	134,5 mm
Tipo di prodotto	Morsa per macchine utensili

