

**Garant**
**Frese cilindriche frontali N, TiAlN, Ø × Larghezza js16: 80X45 mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	181750 80X45
GTIN	4045197096661
Classe articolo	11U

**Descrizione**
**Esecuzione:**

Geometria dei taglienti per impiego universale.

**Spoglia eccentrica rettificata.**

Con elica a 30° e rivestimento TiAlN.

**Nota:**

$f_z$  per  $a_e = 0,5 \times D - 1 \times D$ .

Ø foro H7: 27 mm

Numero denti Z: 10

Avanzamento  $f_z$  per contornatura in acciaio < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,07 mm

**Descrizione tecnica**

Numero denti Z	10
Ø foro H7	27 mm
Ø tagliente $D_c$	80 mm
Avanzamento $f_z$ per contornatura in acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,07 mm
Esecuzione del codolo	a manicotto

Altezza complessiva	45 mm
Rivestimento	TiAlN
Materiale da taglio	HSS Co 5
Norma	DIN 1880 T1
Modello	N
Tolleranza Ø nominale	js16
Attacco fresa cilindrica frontale	con tassello adattatore
Angolo dell'elica	30 grado
Direzione di avanzamento	orizzontale e obliquo
Passaggio interno per LR	no
Angolazione dello smusso angolare	90 grado
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Fresa cilindrica