

Garant
**Maschio a macchina a rullare con scanalature per lubrificazione HSS-E-PM
Forma C 6HX, TiN, M: M2,6**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	139178 M2,6
GTIN	4045197509086
Classe articolo	11H

Descrizione
Esecuzione:

DIN 2174 (\approx **DIN 371** \leq M10; \approx **DIN 376** \geq M12). **Con scanalature per lubrificazione; azione lubrificante ottimale anche per filettature più profonde.**

Classe di tolleranza: ISO 2X/6HX.

Una **forma poligonale innovativa** consente un ampio spettro di utilizzo. La **struttura multifunzionale a strati** raggiunge il **massimo di durata** anche con **materiali ad elevata resistenza**. Con vecchio profilo DIN.

Classe di tolleranza: ISO 2X 6HX

Passo della filettatura: 0,45 mm

Lunghezza complessiva L: 50 mm

Ø codolo D_s: 2,8 mm

Quadro del codolo □: 2,1 mm

Valore indicativo del Ø preforo: 2,4 mm

Descrizione tecnica

Ø Filettatura	2,6 mm
Numero di scanalature per i trucioli	3
Passo della filettatura	0,45 mm
Numero taglienti Z	3
Ø codolo D _s	2,8 mm
Quadro del codolo □	2,1 mm
Lunghezza complessiva L	50 mm

Valore indicativo del Ø preforo	2,4 mm
Classe di tolleranza	ISO 2X 6HX
Profondità filettatura	7,8 mm
Misura del filetto	M2,6
Rivestimento	TiN
Tipo di filettatura	M
Angolo di filetto	60 grado
Materiale da taglio	HSS E PM
Norma	DIN 2174
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3xD in caso di foro cieco e di passaggio
Direzione di taglio	destro
Colore collarino	verde
Tipo di prodotto	Maschi a rullare