

Garant**Maschio a macchina a rullare con scanalature per lubrificazione HSS-E-PM
Forma C 6HX, TiN, M: M20****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	139178 M20
GTIN	4045197533746
Classe articolo	11H

Descrizione**Esecuzione:**

DIN 2174 (\approx DIN 371 \leq M10; \approx DIN 376 \geq M12). Con scanalature per lubrificazione; azione lubrificante ottimale anche per filettature più profonde.

Classe di tolleranza: ISO 2X/6HX.

Una **forma poligonale innovativa** consente un ampio spettro di utilizzo. La **struttura multifunzionale a strati** raggiunge il **massimo di durata** anche con **materiali ad elevata resistenza**.

Classe di tolleranza: ISO 2X 6HX

Passo della filettatura: 2,5 mm

Lunghezza complessiva L: 140 mm

\varnothing codolo D_s: 16 mm

Quadro del codolo □: 12 mm

\varnothing preforo con valore indicativo: 18,85 mm

Descrizione tecnica

Numero di scanalature per i trucioli	8
Passo della filettatura	2,5 mm
\varnothing Filettatura	20 mm
Numero taglienti Z	8
\varnothing codolo D _s	16 mm
Quadro del codolo □	12 mm
Lunghezza complessiva L	140 mm

Ø preforo con valore indicativo	18,85 mm
Classe di tolleranza	ISO 2X 6HX
Profondità filettatura	60 mm
Misura del filetto	M20
Rivestimento	TiN
Tipo di filettatura	M
Angolo di filetto	60 grado
Materiale da taglio	HSS E PM
Norma	DIN 2174
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3xD in caso di foro cieco e di passaggio
Direzione di taglio	destro
Colore collarino	verde
Tipo di prodotto	Maschi a rullare