



## Mandrino di maschiatura, Synchro ER, Ø codolo 25 mm, per Dim. pinza ER: 16



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	338198 16
GTIN	4062406511104
Classe articolo	32P

### Descrizione

#### Esecuzione:

- Con compensazione assiale minima (MLA), grazie allo smorzatore.
- Adduzione interna del lubrorefrigerante fino a 50 bar.
- Incremento della durata del maschio a filettare/rullare.

#### Uso:

- Per centri di lavorazione con mandrino sincronizzato.
- Per compensare eventuali differenze di passo tra maschio a filettare e mandrino sincronizzato.
- Per compensare eventuali tolleranze di passo del maschio a filettare.

#### Accessori speciali:

Pinze di serraggio ER per maschi a filettare n. art. 309399 e 309447.

#### Nota:

Non sgrassare i mandrini di maschiatura Synchro.

### Descrizione tecnica

Ø Esterno D	34 mm
Compensazione lineare pressione	0,5 mm
Ø Interno D <sub>1</sub>	28 mm
Compensazione lineare trazione	0,5 mm
Sporgenza totale Dim. A	75 mm
Campo filettatura	M4 – M12
Adattatore	Ø codolo 25 mm

Norma attacco	DIN 1835 B, E
Passaggio interno per LR	sì, con max. 50 bar
Tipo di prodotto	Mandrino di maschiatura