




Mandrino di maschiatura, Synchro ER, Ø codolo 25 mm, per Dim. pinza ER: 25



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 338198 25 |
| GTIN | 4062406522612 |
| Classe articolo | 32P |

Descrizione

Esecuzione:

- Con compensazione assiale minima (MLA), grazie allo smorzatore.
- Adduzione interna del lubrorefrigerante fino a 50 bar.
- Incremento della durata del maschio a filettare/rullare.

Uso:

- Per centri di lavorazione con mandrino sincronizzato.
- Per compensare eventuali differenze di passo tra maschio a filettare e mandrino sincronizzato.
- Per compensare eventuali tolleranze di passo del maschio a filettare.

Accessori speciali:

Pinze di serraggio ER per maschi a filettare n. art. 309399 e 309447.

Nota:

Non sgrassare i mandrini di maschiatura Synchro.

Descrizione tecnica

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Compensazione lineare pressione | 0,5 mm |
| Campo filettatura | M6 – M20 |
| Compensazione lineare trazione | 0,5 mm |
| Ø Esterno D | 45 mm |
| Ø Interno D ₁ | 42 mm |
| Sporgenza totale Dim. A | 110 mm |
| Adattatore | Ø codolo 25 mm |

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Norma attacco | DIN 1835 B, E |
| Passaggio interno per LR | sì, con max. 50 bar |
| Tipo di prodotto | Mandrino di maschiatura |