

Garant**Fresa ad angolo, Forma D 45°, non rivestito, Ø js16 DC: 28mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	194020 28
GTIN	4045197109507
Classe articolo	11W

Descrizione

Esecuzione:

Superficie a trattamento speciale.

Forma D solo per contornare, dentatura diritta.

Nota:

Per la fresatura di piccole guide nella realizzazione di stampi o attrezzature.

Descrizione tecnica

Numero denti Z	10
Ø Tagliente D _c	28 mm
Ø Posizione libera D ₁	14 mm
Avanzamento f _z in acciaio < 750 N/mm ²	0,08 mm
Ø Codolo D _s	16 mm
Lunghezza complessiva L	80 mm
Lunghezza taglienti L _c	7,5 mm
Forma	D
Rivestimento	non rivestito
Materiale da taglio	HSS Co 5
Norma	DIN 1833

Tolleranza Ø nominale	js16
Direzione di avanzamento	orizzontale
Codolo	DIN 1835 B con h6
Passaggio interno per LR	no
Tolleranza codolo	h6
Angolazione dello smusso angolare	45 grado
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Frese ad angolo

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	limitatamente adatto	250 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	70 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	35 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	28 m/min	P
GG(G)	limitatamente adatto	22 m/min	K
CuZn	limitatamente adatto	35 m/min	N
Uni	idoneo		
a umido max.	idoneo		