

Garant**Fresa per cave a T, non rivestito, Ø DC × LC d11 × d11: 21X9mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	194030 21X9
GTIN	4045197109569
Classe articolo	11W

Descrizione**Esecuzione:**

La fresa taglia sul contorno e su ambo i lati.

Grazie alla dentatura alterna si ottengono elevate prestazioni di taglio.

Nota:

Per la fresatura di cave a T a norma DIN 650 su tavole portapezzo e attrezzi di serraggio.

Descrizione tecnica

Avanzamento f_z in acciaio < 750 N/mm ²	0,08 mm
Per cave a T a DIN 650	12 mm
Ø Tagliente D _c	21 mm
Numero denti Z	8
Ø Posizione libera D ₁	10 mm
Ø Codolo D _s	12 mm
Lunghezza complessiva L	74 mm
Lunghezza del tagliente L _c	9 mm
Numero taglienti effettivi Z _{eff}	4
Rivestimento	non rivestito
Materiale da taglio	HSS Co 5
Profilo fresa	A denti alterni

Tolleranza Ø nominale	d11
Angolo dell'elica	15 grado
Direzione di avanzamento	orizzontale
Codolo	DIN 1835 B con h6
Passaggio interno per LR	no
Tolleranza codolo	h6
Angolazione dello smusso angolare	90 grado
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Frese per scanalature

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	limitatamente adatto	250 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	70 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	35 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	28 m/min	P
GG(G)	limitatamente adatto	22 m/min	K
CuZn	limitatamente adatto	35 m/min	N
Uni	idoneo		
a umido max.	idoneo		