

**Comparatore digitale Bluetooth lettura 0,01 mm, Campo di misura: 100mm****Dati di ordinazione**

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Numero d'ordine | 404300 100 |
| GTIN            |            |
| Classe articolo | 40N        |

**Descrizione****Esecuzione:**

Corpo robusto con ampio pannello di visualizzazione. Modalità risparmio e riaccensione automatica, **sistema assoluto**. Min/Max/Delta, tolleranza, fattore di conversione, Auto-Off.

**Preimpostazione misura (Preset)** di un qualsiasi valore. Possibilità di memorizzare due valori di riferimento. Inversione della direzione di conteggio.

Compatibile con la app opzionale **HCT** (Hoffmann Group Connected Tools). Disponibile gratuitamente per Android e iOS.

**Funzione:**

IP54: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro l'accumulo di polvere all'interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

**Fornitura:**

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

**Accessori speciali:**

Cavo per la trasmissione dati n. art. 498948, levetta di sollevamento n. art. 434212, Battery Pack n. art. 404310 Dim. PACK.

**Descrizione tecnica**

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Ø Alloggiamento | 59,5 mm |
|-----------------|---------|

|                                              |                                        |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Numero di batterie contenute                 | 1                                      |
| Grado di protezione IP                       | IP 54                                  |
| n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 CR2032                          |
| Forza di misura                              | 1,8 - 3,8 N                            |
| Alimentazione                                | Funzionamento a batteria               |
| Risoluzione                                  | 0,001 mm                               |
| Limite di errore                             | 0,006 mm                               |
| Ø Codolo di serraggio h6                     | 8 mm                                   |
| Spessore della cassa                         | 32,9 mm                                |
| Serie                                        | HCT                                    |
| Intervallo di misurazione                    | 100 mm                                 |
| Taratura                                     | C1                                     |
| Certificato di collaudo                      | Certificato di collaudo del produttore |
| Applicazione radio                           | HCT Mobile App                         |
| Applicazione radio                           | HID (Human Interface Device)           |
| Applicazione radio                           | Software del produttore                |
| Norma                                        | Norma interna                          |
| Risoluzione                                  | mm/pollici                             |
| Interfaccia                                  | Interfaccia RS232C                     |
| Interfaccia                                  | Porta USB                              |
| Interfaccia                                  | Interfaccia Bluetooth                  |
| Metrologia                                   | digitale                               |
| Tipo di prodotto                             | Comparatore                            |

## Servizi

|                                                                                                     |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Certificato DAkkSComparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 100 mm    | 023010 100 |
| Rapporto di taraturaComparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 100 mm | 023000 100 |

## Accessori

|                                                                           |              |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Tastatore in acciaio Modello 12                                           | 434900 12    |
| Tastatore in acciaio Modello 20                                           | 434900 20    |
| Tastatore in acciaio Modello 11/15                                        | 434900 11/15 |
| Tastatore in acciaio Modello 29/10                                        | 434900 29/10 |
| Tastatore in acciaio Modello 29/20                                        | 434900 29/20 |
| Tastatore in acciaio Modello 2                                            | 434900 2     |
| Tastatore in metallo duro Modello 18/6                                    | 434910 18/6  |
| Tastatore in metallo duro Modello 10                                      | 434910 10    |
| Tastatore in acciaio Modello 10                                           | 434900 10    |
| Sollevatore per comparatore S_Dial WORK Intervallo di misurazione 12,5 mm | 434212 12,5  |
| Tastatore in acciaio Modello 30/10                                        | 434900 30/10 |
| Prolunga per sonde Lunghezza L 50 mm                                      | 434920 50    |
| Supporto piegato per comparatori 60° Lunghezza dello stelo 25 mm          | 434918 25    |
| Tastatore in metallo duro Modello 18/1                                    | 434910 18/1  |
| Tastatore in acciaio Modello 14/15                                        | 434900 14/15 |
| Tastatore in metallo duro Modello 18/4                                    | 434910 18/4  |
| Tastatore in acciaio Modello 18/2                                         | 434900 18/2  |
| Prolunga per sonde Lunghezza L 30 mm                                      | 434920 30    |
| Tastatore in acciaio Modello 18/5                                         | 434900 18/5  |
| Tastatore in acciaio Modello 14/20                                        | 434900 14/20 |
| Tastatore in rubino Modello 2                                             | 434915 2     |
| Prolunga per sonde Lunghezza L 40 mm                                      | 434920 40    |
| Tastatore in acciaio Modello 11/30                                        | 434900 11/30 |
| Tastatore in acciaio Modello 18/3                                         | 434900 18/3  |
| Cavo di collegamento Modello USB2                                         | 498948 USB2  |
| Tastatore in metallo duro Modello 11                                      | 434910 11    |
|                                                                           | 434918 50    |

Supporto piegato per comparatori 60° Lunghezza dello stelo 50 mm

|                                                                         |               |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Tastatore in acciaio Modello 14/40                                      | 434900 14/40  |
| Tastatore in acciaio Modello 11/20                                      | 434900 11/20  |
| Prolunga per sonde Lunghezza L 15 mm                                    | 434920 15     |
| Prolunga per sonde Lunghezza L 90 mm                                    | 434920 90     |
| Tastatore in metallo duro Modello 16                                    | 434910 16     |
| Tastatore in acciaio Modello 24                                         | 434900 24     |
| Tastatore in acciaio Modello 18/6                                       | 434900 18/6   |
| Prolunga per sonde Lunghezza L 10 mm                                    | 434920 10     |
| Prolunga per sonde Lunghezza L 60 mm                                    | 434920 60     |
| Prolunga per sonde Lunghezza L 70 mm                                    | 434920 70     |
| Tastatore in acciaio Modello 15                                         | 434900 15     |
| Tastatore in acciaio Modello 28                                         | 434900 28     |
| Tastatore in acciaio Modello 11/25                                      | 434900 11/25  |
| Tastatore in metallo duro Modello 17                                    | 434910 17     |
| Batteria /batteria speciale Tipo di batteria CR2032                     | 081560 CR2032 |
| Prolunga per sonde Lunghezza L 20 mm                                    | 434920 20     |
| Tastatore in metallo duro Modello 18/3                                  | 434910 18/3   |
| Tastatore in metallo duro Modello 18/5                                  | 434910 18/5   |
| Tastatore in acciaio Modello 39                                         | 434900 39     |
| Tastatore in acciaio Modello 17                                         | 434900 17     |
| Cavo di collegamento Modello R2                                         | 498948 R2     |
| Tastatore in acciaio Modello 14/30                                      | 434900 14/30  |
| Sollevatore per comparatore S_Dial WORK Intervallo di misurazione 25 mm | 434212 25     |
| Tastatore Schwenk                                                       | 434912        |
| Tastatore in acciaio Modello 13                                         | 434900 13     |
| Prolunga per sonde Lunghezza L 80 mm                                    | 434920 80     |
| Tastatore in acciaio Modello 18/1                                       | 434900 18/1   |

|                                                                 |              |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| Tastatore in acciaio Modello 11                                 | 434900 11    |
| Supporto piegato per comparatori45° Lunghezza dello stelo 50 mm | 434917 50    |
| Prolunga per sonde Lunghezza L 100 mm                           | 434920 100   |
| Supporto piegato per comparatori45° Lunghezza dello stelo 25 mm | 434917 25    |
| Tastatore in acciaio Modello 14                                 | 434900 14    |
| Tastatore in metallo duro Modello 14                            | 434910 14    |
| Tastatore in acciaio Modello 16                                 | 434900 16    |
| Tastatore in acciaio Modello 18/4                               | 434900 18/4  |
| Tastatore in metallo duro Modello 2                             | 434910 2     |
| Tastatore in acciaio Modello 11/35                              | 434900 11/35 |
| Tastatore in metallo duro Modello 18/2                          | 434910 18/2  |