

Garant**Fresa per cave, non rivestito, Ø e8 DC: 2mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	191100 2
GTIN	4045197100368
Classe articolo	11W

Descrizione**Esecuzione:**

Geometria dei taglienti frontali per fresatura a tuffo. Ampie cavità per trucioli rettificate. Affilatura estremamente precisa dei taglienti, quindi superfici levigate. Per la fresatura di cave o di tasche dal pieno.

Nota:

Attenzione! Utilizzare soltanto in fresatura concorde.

Descrizione tecnica

Ø Tagliente D_c	2 mm
Numero di taglienti attivi Z (su tutti i lati)	2
Avanzamento f_z per fresatura di scanalature in Al a truciolo corto	0,006 mm
Ø Codolo D_s	6 mm
Lunghezza taglienti L_c	7 mm
Lunghezza complessiva L	51 mm
Rivestimento	non rivestito
Materiale da taglio	HSS Co 8
Norma	DIN 844 B
Modello	W
Tolleranza Ø nominale	e8
Angolo dell'elica	42 grado

Direzione di avanzamento	orizzontale, obliquo e verticale
Codolo	DIN 1835 B con h6
Passaggio interno per LR	no
Tolleranza codolo	h6
Angolazione dello smusso angolare	90 grado
Colore collarino	giallo
Tipo di prodotto	Frese per cave

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	150 m/min	N
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto	37 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	28 m/min	P
a umido max.	idoneo		
a umido min.	idoneo		