

**Garant**
**Fresa toroidale in HMI GARANT Diabolo HPC, TiAlN, Ø e8 DC / R1: 10/3,0mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	206372 10/3,0
GTIN	4045197599179
Classe articolo	11X

**Descrizione**
**Esecuzione:**

**GARANT Diabolo:** rivestimento e metallo duro di nuova generazione appositamente studiati per la lavorazione di metalli duri.

Tolleranza: Raggio tagliente  $R_1 = \pm 0,005 \text{ mm}$ .

Dimensioni costruttive a norma interna ed elica a 50°. Doppio angolo di spoglia.

Senza elica dinamica.

**Descrizione tecnica**

Numero denti Z	6
Sporgenza totale $L_1$ incl. posizione libera	32 mm
Ø Tagliente $D_c$	10 mm
Avanzamento $f_z$ per fresatura a copiare in acciaio < 65 HRC	0,07 mm
Ø Posizione libera $D_1$	9,2 mm
Raggio del tagliente $R_1$	3 mm
Ø Codolo $D_s$	10 mm
Lunghezza taglienti $L_c$	11 mm
Lunghezza complessiva L	72 mm
Codolo	DIN 6535 HA con h6
Angolo dell'elica	50 grado
Serie	Diabolo

Rivestimento	TiAlN
Materiale da taglio	HMI
Norma	Norma interna
Modello	H
Tolleranza Ø nominale	e8
Direzione di avanzamento	orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura $a_e$ per operazioni di fresatura	0,05×D per contornatura
Larghezza di fresatura $a_e$ per operazioni di fresatura	0,05×D per fresatura a copiare
Passaggio interno per LR	no
Strategia di truciolatura	HPC
Tolleranza codolo	h6
Colore collarino	rosso
Tipo di prodotto	Frese toroidali

## Dati utente

	Idoneità	$V_c$	Codice ISO
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	200 m/min	P
Acciaio < 50 HRC	idoneo	190 m/min	H
Acciaio < 55 HRC	idoneo	170 m/min	H
Acciaio < 60 HRC	idoneo	150 m/min	H
Acciaio < 65 HRC	idoneo	110 m/min	H
a umido max.	limitatamente adatto		
a umido min.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		
Aria	idoneo		

## Servizi

Rettifica codoli Modello HB	129100 HB
-----------------------------	-----------

