

Garant**Alesatore in HMI ad alte prestazioni GARANT Master Titan HPC Foro cieco, TiAlN, Ø Nominale DC: 13mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	164415 13
GTIN	4062406698539
Classe articolo	10P

Descrizione**Esecuzione:**

Alesatori HPC speciali di ultimissima generazione per la **lavorazione del titanio**, con geometria del tagliente migliorata e innovativo substrato in metallo duro. Tagliente extra corto per elevati valori di taglio. Strategia di raffreddamento ottimizzata grazie all'uscita radiale del lubrorefrigerante con allineamento diretto al tagliente.

Esecuzione per macchine a CN con Ø codolo diritto per il montaggio su alloggiamento standard speciale per **mandrini idraulici** oppure ad **altissima precisione**. Massima precisione di concentricità radiale e di sicurezza dei processi grazie al passo asimmetrico dei taglienti e alla speciale struttura della larghezza dello smusso.

Visualizzazione delle tolleranze:

Alesatori configurabili: completamente rettificati per accoppiamenti su indicazione del cliente.

Uso:

Esecuzione speciale per fori ciechi.

Nota:

Tempo di consegna: 4 settimane.

Descrizione tecnica

Ø Campo	12,201 - 13,2 mm
Lunghezza complessiva L	130 mm
Ø Codolo D _s	14 mm
Avanzamento f in titanio > 850 N/mm ²	0,48 mm/gir,
Numero taglienti Z	6

Lunghezza taglienti L_c	15 mm
Sporgenza totale L_1	85 mm
Serie	Master Titan
\varnothing Nominale D_c	13 mm
Tolleranza del \varnothing del foro	configurabile
Sovrametallo di alesatura nel \varnothing	0,1 mm
Rivestimento	TiAlN
Materiale da taglio	VHM
Norma	Norma interna
Passaggio interno per LR	sì, con 25 bar
Codolo	DIN 6535 HA con h6
Strategia di truciolatura	HPC
Utilizzo per tipo di foro	in caso di foro passante
Colore collarino	verde
Tipo di prodotto	Utensile per alesatura con taglienti monoblocco

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Ti > 850 N/mm ²	idonea		
a umido max.	idonea		