

**Set di 3 morsetti teneri, Per tipo mandrino: 200****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	313405 200
GTIN	4019208193410
Classe articolo	32R

**Descrizione****Esecuzione:**

Ganasce con dentatura a punta da 1/16 pollice x90°

**Scanalatura e dentatura** fresate di precisione, **esecuzione non brunita.**

**Materiale:**

Prodotto di qualità in 16MnCr5.

**Per:**

**Mandrini autocentranti** Schunk, Röhms e altre marche.

**Accessori speciali:**

Tasselli n. art. 313505 – 313605.

**Nota:**

- **Per l'adattamento al mandrino autocentrante, si prega di controllare tipo di dentatura, larghezza scanalatura (D) e distanza dei fori (a, b).**
- **Morsetti in alluminio, su richiesta.**

**Descrizione tecnica**

Larghezza cava D	17 mm
Lunghezza L	75 mm
Altezza H	53 mm
Distanza fori b	19 mm
Larghezza B	36 mm

Per tipo mandrino	200 mm
Distanza fori a	12 mm
Per filettatura DIN 912	M12
Tipo di prodotto	Ganasce per mandrini autocentranti a forte serraggio