


**Set di 3 morsetti teneri, Per tipo mandrino: 315****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	313745 315
GTIN	4067263152347
Classe articolo	32R

Descrizione**Esecuzione:**

Ganasce riportate morbide lunghe, dentatura 1,5×60°.

Scanalature e dentatura fresate di precisione, **esecuzione non brunita**.

Bisellati per Ø piccoli.

Materiale:

Prodotto di qualità in 16MnCr5.

Per:

Mandrini autocentranti Schunk, Röhme e altre marche.

Accessori speciali:

Tasselli n. art. 313505 – 313605.

Nota:

- **Per l'adattamento al mandrino autocentrante, si prega di controllare tipo di dentatura, larghezza scanalatura (D) e distanza dei fori (a, b).**
- **Morsetti in alluminio, su richiesta.**

Descrizione tecnica

Larghezza B	50 mm
Per tipo mandrino	315 mm
Lunghezza L	145 mm
Distanza fori a	30 mm
Distanza fori b	30 mm

Per filettatura DIN 912	M14
Larghezza cava D	18 mm
Altezza H	50 mm
Per codice a colori	Mandrino autocentrante e ganasce Schunk
Tipo di prodotto	Ganasce per mandrini autocentranti a forte serraggio