


**Set di 3 morsetti teneri, Per tipo mandrino: 160****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	313475 160
GTIN	4019208193489
Classe articolo	32R

**Descrizione****Esecuzione:**

Ganasce con dentatura a punta da 1/16 pollice x90°

Bisellati per Ø piccoli.

**Scanalatura e dentatura** fresate di precisione, **esecuzione non brunita.**

**Materiale:**

Prodotto di qualità in 16MnCr5.

**Per:**

**Mandrini autocentranti** Schunk, Röhme e altre marche.

**Accessori speciali:**

Tasselli n. art. 313505 – 313605.

**Nota:**

- **Per l'adattamento al mandrino autocentrante, si prega di controllare tipo di dentatura, larghezza scanalatura (D) e distanza dei fori (a, b).**
- **Morsetti in alluminio, su richiesta.**

**Descrizione tecnica**

Distanza fori a	15 mm
Per tipo mandrino	160 mm
Altezza H	40 mm
Distanza fori b	22 mm
Larghezza B	35 mm

Larghezza cava D	17 mm
Lunghezza L	78 mm
Per filettatura DIN 912	M12
Tipo di prodotto	Ganasce per mandrini autocentranti a forte serraggio