

**Set di 3 morsetti, teneri, Per tipo mandrino: 315****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	313315 315
GTIN	4062406699147
Classe articolo	32R

**Descrizione****Esecuzione:**

Non graduati, per la tornitura di  $\varnothing$  di serraggio singoli. Superficie di appoggio **fresata**, **esecuzione non brunita**.

**Uso:**

Dal momento che le griffe possono essere sostituite **in pochi secondi** o adattate al diametro desiderato, è opportuno disporre di varie griffe pronte all'uso vicino alla macchina. **In questo modo si riducono al minimo i tempi di preparazione macchina.** Gli assortimenti si compongono, di vari set di griffe base con morsetti dolci non graduati, torniti internamente in rapporto al diametro desiderato. Questa razionalizzazione non è necessaria solo per le macchine a CN, bensì essenziale anche per tutti i torni.

Per l'avvitamento alle griffe base temprate. Per serraggio di pezzi con forma irregolare o già lavorati che non devono essere danneggiati. I morsetti vengono lavorati in base alla forma del pezzo.

**Materiale:**

Prodotto di qualità in 16MnCr5.

**Per:**

Mandrini autocentranti a comando tangenziale Schunk n. art. 313115; 313117; 313135; 313137; mandrini autocentranti a comando tangenziale Röhlm Duro n. art. 313120; 313140 e altri sistemi per mandrini autocentranti a comando tangenziale.

**Nota:**

**La Dim. 400 si adatta anche alla Dim. 500 del mandrino.**

Morsetti in alluminio, **su richiesta**.

**Descrizione tecnica**

Larghezza cava D	12 mm
Larghezza B	35 mm
Distanza fori b	54 mm
Lunghezza L	145 mm
Per tipo mandrino	315 mm
Lunghezza costola A	26 mm
Altezza H	50 mm
Per codice a colori	Mandrino autocentrante con comando tangenziale e ganasce Schunk
Per codice a colori	Mandrino autocentrante con comando tangenziale e ganasce Röhmm
Tipo di prodotto	Ganasce per mandrini autocentranti a comando tangenziale