


**Set di 3 morsetti teneri, Per tipo mandrino: 170****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	313725 170
GTIN	4067263151890
Classe articolo	32R

Descrizione**Esecuzione:**

Scanalature e dentatura fresate di precisione, **esecuzione non brunita**.

Materiale:

Prodotto di qualità in 16MnCr5.

Per:

Mandrini autocentranti Schunk, Röhm e altre marche.

Accessori speciali:

Tasselli n. art. 313505 – 313605.

Nota:

- **Per l'adattamento al mandrino autocentrante, si prega di controllare tipo di dentatura, larghezza scanalatura (D) e distanza dei fori (a, b).**
- **Morsetti in alluminio, su richiesta.**

Descrizione tecnica

Lunghezza L	72 mm
Larghezza cava D	12 mm
Per tipo mandrino	170 mm
Distanza fori a	15 mm
Larghezza B	32 mm
Per filettatura DIN 912	M10

Altezza H	40 mm
Distanza fori b	20 mm
Per codice a colori	Mandrino autocentrante e ganasce Schunk
Tipo di prodotto	Ganasce per mandrini autocentranti a forte serraggio