

**Set di 3 morsetti teneri, Per tipo mandrino: 210****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	313725 210
GTIN	4062406699246
Classe articolo	32R

**Descrizione****Esecuzione:**

**Scanalature e dentatura** fresate di precisione, **esecuzione non brunita**.

**Materiale:**

Prodotto di qualità in 16MnCr5.

**Per:**

**Mandrini autocentranti** Schunk, Röhm e altre marche.

**Accessori speciali:**

Tasselli n. art. 313505 – 313605.

**Nota:**

- **Per l'adattamento al mandrino autocentrante, si prega di controllare tipo di dentatura, larghezza scanalatura (D) e distanza dei fori (a, b).**
- **Morsetti in alluminio, su richiesta.**

**Descrizione tecnica**

Altezza H	45 mm
Per filettatura DIN 912	M12
Per tipo mandrino	210 mm
Larghezza cava D	14 mm
Distanza fori a	24 mm
Lunghezza L	95 mm

Distanza fori b	25 mm
Larghezza B	35 mm
Per codice a colori	Mandrino autocentrante e ganasce Schunk
Tipo di prodotto	Ganasce per mandrini autocentranti a forte serraggio