

Garant**Fresa cilindrica frontale per semifinitura NF, non rivestito, Ø × Larghezza js16: 100X50mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	182500 100X50
GTIN	4045197096944
Classe articolo	11U

Descrizione**Esecuzione:**

Profilo con spoglia rettificata. Le scanalature consentono la riaffilatura senza modificare il profilo.

Nota:

f_z per $a_e = 0,5 - 1 \times D$.

Descrizione tecnica

Numero denti Z	10
Ø Foro H7	32 mm
Ø Tagliente D_c	100 mm
Avanzamento f_z per contornatura in acciaio < 750 N/mm ²	0,07 mm
Esecuzione del codolo	a manicotto
Altezza complessiva	50 mm
Rivestimento	non rivestito

Materiale da taglio	HSS Co 5
Norma	DIN 1880 T1
Profilo fresa	NF
Tolleranza Ø nominale	js16
Attacco fresa cilindrica frontale	con tassello adattatore
Angolo dell'elica	27 grado
Direzione di avanzamento	orizzontale e obliquo
Passaggio interno per LR	no
Angolazione dello smusso angolare	90 grado
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Fresa cilindrica

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	30 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	28 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	25 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	20 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idoneo	18 m/min	M
CuZn	idoneo	45 m/min	N
Uni	idoneo		
a umido max.	idoneo		