

Garant**Frese a raggio, codolo Weldon, Modello: 1****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	216825 1
GTIN	4062406706418
Classe articolo	210

Descrizione**Uso:**

Per la realizzazione di raggi convessi sui componenti. Il design sottile e compatto consente un'ampia varietà di applicazioni ed è particolarmente adatto per l'impiego in cavità profonde.

Sostituzione del materiale: PowerCard

Passaggio interno per LR: no

Fresatura a raggio: avanti

Numero taglienti Z: 2

Ø codolo D_s: 20 mm

Ø massimo: 22 mm

Sporgenza totale L₁: 35 mm

Lunghezza complessiva L_{compl.}: 120 mm

Raggio minimo: 1 mm

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva L _{compl.}	120 mm
Sporgenza totale L ₁	35 mm
Vite inserto	219879 1 (TX15; 3Nm)
Numero taglienti Z	2
Passaggio interno per LR	no
Inserto adatto	216841 1 - 2,5
Raggio massimo	2,5 mm

Raggio minimo	1 mm
Ø Massimo	22 mm
Ø Codolo D _s	20 mm
Fresatura a raggio	avanti
Esecuzione del codolo	codolo Weldon
Sostituzione del materiale	PowerCard

Accessori

Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 3,0 Nm	211750 3,0
Bit Precision per viti con impronta Torx®, gambo E 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15