

**DCMT 070202, Tipo: HBT130****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260363 HBT130
GTIN	4062406720025
Classe articolo	22D

**Descrizione**

DCMT 070202 HBT130 Tipo: HBT130  
Rompitrucoli: M  
Profondità di taglio  $a_p$ : 0,1 - 1 mm  
Avanzamento  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/gir,  
Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 60 - 220 m/min

**Descrizione tecnica**

Materiale da taglio	HM
Rompitrucoli	M
Rivestimento	TiCN
Profondità di taglio $a_p$	0,1 - 1 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Avanzamento $f$	0,05 - 0,2 mm/gir,
Condizione di taglio	leggermente interrotto

Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	60 - 220 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	finitura
Raggio di curvatura	0,2 mm
Codice ISO Inserto	DCMT 070202
Tipo	HBT130
Impiego principale	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura