


CCMT 060202, Tipo: HBT130

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260082 HBT130
GTIN	4062406720063
Classe articolo	22D

Descrizione

CCMT 060202 HBT130 Tipo: HBT130
 Rompitrucoli: M
 Profondità di taglio a_p : 0,1 - 1 mm
 Avanzamento f : 0,05 - 0,2 mm/gir,
 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 60 - 220 m/min

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,2 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Profondità di taglio a_p	0,1 - 1 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 220 m/min
Impiego principale	M
Tipo	HBT130
Condizione di taglio	leggermente interrotto

Avanzamento f	0,05 - 0,2 mm/gir,
Rivestimento	TiCN
Rompitrucoli	M
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CCMT 060202
Assegnazione finitura/sgrossatura	finitura
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura