

**Garant****SNHX 1207 sinistra, Modello: UNI****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	218623 UNI
GTIN	4062406537951
Classe articolo	21A

**Descrizione****Nota:**

Valori indicativi per  $a_e$  max.

Per eseguire la lavorazione di una base scanalata piana, gli inserti sinistri e destri devono essere montati sul supporto. Il lato opposto rispetto al codolo andrà equipaggiato con gli inserti sinistri.

**Descrizione tecnica**

Larghezza smusso	0,25 mm
Modello	UNI
Tipo	HB7835
Codice ISO Inserto	SNHX 1207
Materiale da taglio	HM
Spessore inserti	7 mm
Per larghezza fessura $a_p$	12; 16 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4

Tipo di prodotto

Inserti per fresatura