

Garant**SNHX 1102 destra, Modello: UNI****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 218575 UNI |
| GTIN | 4062406537968 |
| Classe articolo | 21A |

Descrizione**Nota:**

Valori indicativi per a_e max.

Per eseguire la lavorazione di una base scanalata piana, gli inserti sinistri e destri devono essere montati sul supporto. Il lato opposto rispetto al codolo andrà equipaggiato con gli inserti sinistri.

Descrizione tecnica

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Tipo | HB7835 |
| Modello | UNI |
| Larghezza smusso | 0,25 mm |
| Codice ISO Inserto | SNHX 1102 |
| Materiale da taglio | HM |
| Spessore inserti | 2,3 mm |
| Per larghezza fessura a_p | 4 mm |
| Numero di sostituzioni/taglienti | 4 |

Tipo di prodotto

Inserti per fresatura