

Garant
Mandrino a pinza ER di precisione HiRunER, HSK-A 63 A = 160, per Dim. pinza ER: 16M

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	305527 16M
GTIN	4062406545031
Classe articolo	31A

Descrizione
Esecuzione:

Coni interni ed esterni rettificati; per una maggiore silenziosità, tutti i codoli con tornitura dura. Inclusi foro Balluffchip e ghiera di serraggio ad alte prestazioni fino a 25000 min⁻¹.

Vantaggi:

- **Eccellente precisione di concentricità radiale del sistema (mandrino + pinza di serraggio + ghiera di serraggio), concentricità di 3 µm con 2 µm della pinza di serraggio, concentricità di 6 µm con 5 µm della pinza di serraggio.**
- **Forze di tenuta elevatissime (fino a un fattore 2 rispetto ai mandrini ER standard).**
- **Smorzamento delle vibrazioni grazie alla ghiera di serraggio in 2 pezzi (mini-esecuzione monopezzo).**

Uso:

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico nelle pinze a norma DIN 6499 – Forme A e B.

Fornitura:

Con **ghiera di serraggio di precisione.**

Accessori speciali:

Raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880,
 chiave a bussola n. art. 309890,
 chiave di serraggio ER n. art. 309748; 309749; 309757; 309758,
 pinze ER Fahrion n. art. 308901 – 309434.

Nota:

- **Serra solo Ø nominale fino a Ø codolo, tolleranza h 10.**
- **Ghiera di serraggio non in combinazione con anello di tenuta.**
- **Usare il mandrino a pinza di precisione sempre in abbinamento all'apposita ghiera di serraggio n. art. 309617; 309618.**
- **Da utilizzare con le pinze di serraggio Fahrion.**

Campo di serraggio: 1 - 10 mm

Ø esterno D: 24 mm

Ghiera di serraggio ER di ricambio n. art. 309618: 16M

Descrizione tecnica

Campo di serraggio	1 - 10 mm
Ghiera di serraggio ER di ricambio n. art. 309618	16M
Ø Esterno D	24 mm
Per pinze di serraggio ER	16
Adattatore	HSK-A 63 A = 160
Norma attacco	DIN 69893
Norma attacco	DIN 69882-6
Forma	A
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm
Strategia di truciatura	HPC
Strategia di truciatura	HSC
Passaggio interno per LR	sì
Foro Balluffchip	sì
Tipo di prodotto	Mandrini a pinza

Accessori

Chiave a rulli HiRunER Modello 16M	309757 16M
Chiave a rulli HiRunER per chiave dinamometrica Modello 16M	309758 16M