

Garant**Ghiera ER per mandrino a pinza HiRunER, Per ER: 20****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	309617 20
GTIN	4062406545048
Classe articolo	31Z

Descrizione**Esecuzione:**

Filettatura e cono rettificati in un'unica operazione per massima precisione di rotazione concentrica.

Superficie con rivestimento scorrevole, su cuscinetti a sfere. Coefficiente attrito ridotto, forze di serraggio elevate.

Per :

Mandrini a pinza ER di precisione n. art. 300642; 300643; 302843; 302844; 305523; 305524.

Accessori speciali:

Chiave di serraggio ER n. art. 309680 – 309740.

Chiave a forchetta semplice (per Dim. 16), n. art. 613300 Dim. 25.

Nota:

Mandrino e ghiera di serraggio sono equilibrati separatamente!

Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min⁻¹

Lunghezza complessiva L: 22,6 mm

Ø esterno D: 38 mm

Filettatura: M28×1

Coppia di serraggio massimo: 80 Nm

Descrizione tecnica

Filettatura	M28×1
Ø Esterno D	38 mm
Per ER	20 mm
Lunghezza complessiva L	22,6 mm
Coppia di serraggio massimo	80 Nm
Norma	DIN 6499 D
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Tipo di prodotto	Ghiera