

**Garant****Mandrino a pinza ER extracorta, SK 40, per Dim. pinza ER: 16****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	300445 16
GTIN	4062406545352
Classe articolo	31A

**Descrizione****Esecuzione:**

Coni interni ed esterni rettificati. **Esecuzione extracorta con ghiera di serraggio di precisione interna.** Ideale per l'utilizzo in ambienti di lavoro piccoli, maggiore stabilità.

**Uso:**

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico nelle pinze a norma DIN 6499 – Forme A e B.

**Fornitura:**

Con ghiera di serraggio ER (interna).

**Accessori speciali:**

Pinza ER n. art. 308941 – 309448, codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820 – 308835.

**Nota:**

Ghiera di serraggio adatta n. art. 309621.

Strategia di truciolatura: HSC

Sporgenza totale Dim. A: 27 mm

Ø esterno D: 24 mm

**Descrizione tecnica**

Ø esterno D	24 mm
per pinze di serraggio ER	16 mm
Sporgenza totale Dim. A	27 mm

Apertura chiave SW	19 mm
Adattatore	SK 40
Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	AD
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min <sup>-1</sup>
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 μm
Strategia di truciolatura	HSC
Tipo di prodotto	Mandrini a pinza