

Garant**Portainseri con bloccaggio a leva GARANT Master eco corto, destro, Dim. codolo / Misura inserto: 16/12mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250000 16/12
GTIN	4062406733223
Classe articolo	21U

Descrizione**Esecuzione:**

Raffreddamento altamente efficiente direttamente sul tagliente e lubrorefrigerazione aggiuntiva.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante tramite il foro longitudinale sul lato inferiore del codolo in combinazione con l'attacco GARANT Master eco n. art. 319006 – 319136 o n. art. 317900 con lunghezza codolo < 125 mm. Possibilità di collegamento opzionale tramite raccordo per tubo flessibile (G 1/8 pollice) n. art. 269207 e 269208.

Descrizione tecnica

Misura inserto	12 mm
Inserto adatto	CN.. 1204..
Ampiezza funzionale L ₄	25 mm
Codice ISO portautensile	PCLNR/L 1620F12
Spina elastica	259046 4
Leva	259015 15
Lunghezza complessiva L	80 mm
Dimensione codolo	16 mm

Sottoplacchetta	259031 5
Vite per leva	259018 14
Serie	Master Eco
Lunghezza della testina L ₁	30 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	sì
Angolo di regolazione κ	95 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa