


Garant

Portainseri con bloccaggio a leva GARANT Master eco corto, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto: 25/12mm

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250001 25/12
GTIN	4062406733278
Classe articolo	21U

Descrizione**Esecuzione:**

Raffreddamento altamente efficiente direttamente sul tagliente e lubrorefrigerazione aggiuntiva.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante in combinazione con l'attacco GARANT Master eco n. art. 319006 – 319136 o n. art. 317900 con lunghezza codolo < 125 mm. Possibilità di collegamento opzionale tramite raccordo per tubo flessibile (G 1/8 pollice) n. art. 269207 e 269208.

Descrizione tecnica

Ampiezza funzionale L ₄	32 mm
Sottopiacchetta	259031 5
Misura inserto	12 mm
Dimensione codolo	25 mm
Codice ISO portautensile	PCLNR/L 2525H12
Inserto adatto	CN.. 1204..
Spina elastica	259046 4
Serie	Master Eco
Lunghezza complessiva L	100 mm

Vite per leva	259018 15
Leva	259015 15
Lunghezza della testina L ₁	30 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	sì
Angolo di regolazione κ	95 grado
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa