

Garant

Portainseriti con bloccaggio tipo P GARANT Master eco corto, destro, Dim. codolo / Misura inserto: 25/12mm

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251116 25/12
GTIN	4062406733827
Classe articolo	21U

Descrizione**Esecuzione:**

Raffreddamento altamente efficiente direttamente sul tagliente e lubrorefrigerazione aggiuntiva.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante tramite il foro longitudinale sul lato inferiore del codolo in combinazione con l'attacco GARANT Master eco n. art. 319006 – 311936 o n. art. 317900 con lunghezza codolo < 125 mm. Possibilità di collegamento opzionale tramite raccordo per tubo flessibile (G 1/8 pollice) n. art. 269207 e 269208.

Descrizione tecnica

Sottopiacchetta	259031 46
Lunghezza complessiva L	105 mm
Misura inserto	12 mm
Ampiezza funzionale L ₄	32 mm
Dimensione codolo	25 mm
Codice ISO portautensile	PSSNR/L 2525X12
Serie	Master Eco
Lunghezza della testina L ₁	35 mm
Inserto adatto	SN.. 1204..

Spina elastica	259046 4
Vite per leva	259018 15
Leva	259015 15
Norma	DIN ISO 5610
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	sì
Angolo di regolazione κ	45 grado
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa