

Garant

Portainseriti con bloccaggio tipo P GARANT Master eco corto, destro, Dim. codolo / Misura inserto: 20/06mm

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251910 20/06
GTIN	4062406733889
Classe articolo	21U

Descrizione**Esecuzione:**

Raffreddamento altamente efficiente direttamente sul tagliente e lubrorefrigerazione aggiuntiva.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante tramite il foro longitudinale sul lato inferiore del codolo in combinazione con l'attacco GARANT Master eco n. art. 319006 – 319136 o n. art. 317900 con lunghezza codolo < 125 mm. Possibilità di collegamento opzionale tramite raccordo per tubo flessibile (G 1/8 pollice) n. art. 269207 e 269208.

Descrizione tecnica

Dimensione codolo	20 mm
Vite per leva	259018 16
Spina elastica	259046 5
Lunghezza complessiva L	90 mm
Leva	259015 16
Inserto adatto	WN.. 0604..
Misura inserto	6 mm
Serie	Master Eco
Codice ISO portautensile	PWLNLR/L 2020X06

Ampiezza funzionale L_4	25 mm
Lunghezza della testina L_1	30 mm
Sottoplacchetta	259031 47
Norma	DIN ISO 5610
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	sì
Angolo di regolazione κ	95 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Testina portainserito con bloccaggio a staffa