

Garant
DCGW 04T001, BU7220, Esecuzione del filo tagliente: G

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	265426 G
GTIN	4062406545802
Classe articolo	21H

Descrizione
Esecuzione:

Con 2 taglienti.

Raggio di curvatura: 0,1 mm

Tipo: BU7220

Profondità di taglio a_p : 0,03 - 0,12 mm

Avanzamento f : 0,04 - 0,12 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 120 - 160 m/min

Esecuzione del tagliente: G

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 160 m/min
Codice ISO Inserto	CCMW 060202
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Profondità di taglio a_p	0,03 - 0,12 mm
Raggio di curvatura	0,1 mm

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Condizione di taglio	continuo
Esecuzione del tagliente	G
Materiale da taglio	CBN
Avanzamento f	0,04 - 0,12 mm/gir,
Tipo	BU7220
Attributo del nome del prodotto	BU7220
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
continuo	idoneo		
irregolare	idoneo		
interrotto	idoneo		
a secco	idoneo		