

**Garant**
**Portainseri con bloccaggio a vite GARANT Master eco corto, destro, Dim. codolo / Misura inserto: 20/16mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251404 20/16
GTIN	4062406734183
Classe articolo	21U

**Descrizione**
**Esecuzione:**

Raffreddamento altamente efficiente direttamente sul tagliente e lubrorefrigerazione aggiuntiva.

**Nota:**

Passaggio del lubrorefrigerante tramite il foro longitudinale sul lato inferiore del codolo in combinazione con l'attacco GARANT Master eco n. art. 319006 – 319136 o n. art. 317900 con lunghezza codolo < 125 mm. Possibilità di collegamento opzionale tramite raccordo per tubo flessibile (G 1/8 pollice) n. art. 269207 e 269208.

**Descrizione tecnica**

Staffa di fissaggio	259038 20
Sottopiacchetta	259033 9
Dimensione codolo	20 mm
Codice ISO portautensile	MTJNR/L 2020X16
Serie	Master Eco
Inserto adatto	TN.. 1604..
Vite per elemento di fissaggio	259021 6
Lunghezza complessiva L	95 mm
Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>	25 mm

Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	35 mm
Spina	259049 8
Misura inserto	16 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	sì
Angolo di regolazione κ	93 grado
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Testina portainserito con bloccaggio a staffa

## Accessori

Bit di precisione per esagono, 1/4 pollice E 6,3 Esagono 3 mm	674242 3
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500