



Aspirazione fumi di saldatura Easy Arm 2, Numero di filtri/bracci: 2



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	082304 2
GTIN	4003008095333
Classe articolo	04K

Descrizione

Esecuzione:

Indicatore ottico e acustico per la sostituzione dei filtri. Filtri della stessa struttura per EASY ARM 1 e EASY ARM 2. Interfaccia per il collegamento di stazioni di saldatura i-CON.

Elevata potenza di aspirazione, ottime capacità di filtrazione e funzionamento silenzioso.

Filtraggio dell'aria di processo mediante 3 livelli:

- **Prefiltro per polveri e particelle grossolane.**
- **Filtro combinato per microparticelle.**
- **Filtro al carbone attivo per gas nocivi.**

Il montaggio del sistema viene realizzato con un apposito supporto da tavolo. Per accessori come bracci e ugelli di aspirazione vedi lo shop online al n. art. 082306 – 082313.

A seconda delle esigenze individuali, la potenza di aspirazione può essere regolata direttamente sul sistema, premendo uno specifico pulsante per ogni braccio di aspirazione.

Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Descrizione tecnica

Volume di aspirazione per braccio	110 m ² /h
Larghezza complessiva	255 mm
Tensione di rete	100 - 240 V
Altezza complessiva	470 mm

Lunghezza complessiva	490 mm
Peso	15 kg
Frequenza di rete	50 - 60 Hz
Potenza assorbita	80 W
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Tipo di prodotto	Dispositivo di aspirazione

Accessori

Filtro combinato completo Modello 1	082306 1
Braccio di aspirazione con snodo Omniflex Modello 1	082311 1
Braccio di aspirazione con snodo per il montaggio da tavolo Highflex Modello 1	082308 1
Braccio di aspirazione Highflex Modello 1	082309 1
Prefiltro Modello 1	082307 1
Ugello di aspirazione Plus Modello 1	082313 1
Braccio di aspirazione con snodo Omniflex Modello 1	082310 1
Ugello di aspirazione rettangolare Modello 1	082312 1
Filtro combi completo	OCA10-1001
Pre-filtro G4 PU 4 pezzi.	OCA10-1002/04