


Garant**Portainseri con bloccaggio a vite GARANT Master eco corto, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto: 25/16mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251405 25/16
GTIN	4062406736194
Classe articolo	21U

Descrizione**Esecuzione:**

Raffreddamento altamente efficiente direttamente sul tagliente e lubrorefrigerazione aggiuntiva.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante tramite il foro longitudinale sul lato inferiore del codolo in combinazione con l'attacco GARANT Master eco n. art. 319006 – 319136 o n. art. 317900 con lunghezza codolo < 125 mm. Possibilità di collegamento opzionale tramite raccordo per tubo flessibile (G 1/8 pollice) n. art. 269207 e 269208.

Descrizione tecnica

Serie	Master Eco
Spina	259049 8
Codice ISO portautensile	MTJNR/L 2525X16
Dimensione codolo	25 mm
Ampiezza funzionale L ₄	32 mm
Vite per elemento di fissaggio	259021 6
Sottopiacchetta	259033 9
Staffa di fissaggio	259038 20
Lunghezza complessiva L	105 mm

Inserto adatto	TN.. 1604..
Misura inserto	16 mm
Lunghezza della testina L ₁	35 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	sì
Angolo di regolazione κ	93 grado
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Testina portainserito con bloccaggio a staffa

Accessori

Bit di precisione per esagono, 1/4 pollice E 6,3 Esagono 3 mm	674242 3
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500