


**Garant**

**Portainseri con bloccaggio a vite GARANT Master eco corto, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto: 25/16mm**


**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251697 25/16
GTIN	4062406734657
Classe articolo	21U

**Descrizione**
**Esecuzione:**

Raffreddamento altamente efficiente direttamente sul tagliente e lubrorefrigerazione aggiuntiva.

**Nota:**

Passaggio del lubrorefrigerante tramite il foro longitudinale sul lato inferiore del codolo in combinazione con l'attacco GARANT Master eco n. art. 319006 – 319136 o n. art. 317900 con lunghezza codolo < 125 mm. Possibilità di collegamento opzionale tramite raccordo per tubo flessibile (G 1/8 pollice) n. art. 269207 e 269208.

**Descrizione tecnica**

Inserto adatto	VN.. 1604..
Vite per sottoplacchetta	259027 7
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	40 mm
Misura inserto	16 mm
Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>	32 mm
Serie	Master Eco
Lunghezza complessiva L	110 mm
Codice ISO portautensile	MVJNR/L 2525X16
Sottoplacchetta	259033 10

Vite per elemento di fissaggio	259021 7
Staffa di fissaggio	259038 19
Dimensione codolo	25 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	sì
Angolo di regolazione $\kappa$	93 grado
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Testina portainserito con bloccaggio a staffa

## Accessori

Bit di precisione per esagono, 1/4 pollice E 6,3 Esagono 2 mm	674242 2
Staffa di fissaggio Modello 19	259038 19
Vite per elemento di fissaggio Modello 7	259021 7
Sottopiacchetta Modello 10	259033 10
Vite per sottopiacchetta Modello 7	259027 7
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500