

Garant**Portainseri con bloccaggio tipo M GARANT Master eco corto, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto: 20/08mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251923 20/08
GTIN	4062406734688
Classe articolo	21U

Descrizione**Esecuzione:**

Raffreddamento altamente efficiente direttamente sul tagliente e lubrorefrigerazione aggiuntiva.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante tramite il foro longitudinale sul lato inferiore del codolo in combinazione con l'attacco GARANT Master eco n. art. 319006 – 319136 o n. art. 317900 con lunghezza codolo < 125 mm. Possibilità di collegamento opzionale tramite raccordo per tubo flessibile (G 1/8 pollice) n. art. 269207 e 269208.

Descrizione tecnica

Spina	259049 7
Lunghezza complessiva L	95 mm
Sottoplacchetta	259033 6
Inserto adatto	WN.. 0804..
Ampiezza funzionale L ₄	25 mm
Staffa di fissaggio	259038 18
Vite per elemento di fissaggio	259021 6
Serie	Master Eco

Lunghezza della testina L ₁	35 mm
Codice ISO portautensile	MWLNR/L 2020X08
Misura inserto	8 mm
Dimensione codolo	20 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	sì
Angolo di regolazione κ	95 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Testina portainserito con bloccaggio a staffa