

Garant

Portainseri con bloccaggio a vite GARANT Master eco, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto L: 25/22mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	271998 25/22
GTIN	4062406734787
Classe articolo	21U

Descrizione

Esecuzione:

Con adduzione interna del lubrorefrigerante verso il tagliente. Grazie al raffreddamento mediante gli ugelli di precisione viene ridotto in modo mirato ed efficiente il carico termico, in quanto il getto del refrigerante viene allineato in modo ottimale tra truciolo e tagliente. Per una maggiore produttività, una durata elevata e una notevole sicurezza dei processi.

Fornitura:

Con sottoplacchetta da 1,5°.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante tramite il foro longitudinale sul lato inferiore del codolo in combinazione con l'attacco GARANT Master eco n. art. 319006 – 319136 o n. art. 317900 con lunghezza codolo < 125 mm. Possibilità di collegamento opzionale tramite raccordo per tubo flessibile (G 1/8 pollice) n. art. 269207 e 269208.

Descrizione tecnica

Vite di serraggio per inserto per filettare	269023 4
Sottoplacchetta da 1,5°	279819 4
Lunghezza della testina L ₁	30 mm
Serie	Master Eco
Vite di serraggio per sottoplacchetta	279824 2
Ampiezza funzionale L ₄	32 mm

Dimensione codolo	25 mm
Lunghezza complessiva L	100 mm
Misura inserto	22 mm
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa