

**Garant****Portainseri con bloccaggio a vite GARANT Master eco, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto L: 16/16mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	271998 16/16
GTIN	4062406734756
Classe articolo	21U

**Descrizione****Esecuzione:**

Con adduzione interna del lubrorefrigerante verso il tagliente. Grazie al raffreddamento mediante gli ugelli di precisione viene ridotto in modo mirato ed efficiente il carico termico, in quanto il getto del refrigerante viene allineato in modo ottimale tra truciolo e tagliente. Per una maggiore produttività, una durata elevata e una notevole sicurezza dei processi.

**Fornitura:**

**Con sottoplacchetta da 1,5°.**

**Nota:**

Passaggio del lubrorefrigerante tramite il foro longitudinale sul lato inferiore del codolo in combinazione con l'attacco GARANT Master eco n. art. 319006 – 319136 o n. art. 317900 con lunghezza codolo < 125 mm. Possibilità di collegamento opzionale tramite raccordo per tubo flessibile (G 1/8 pollice) n. art. 269207 e 269208.

**Descrizione tecnica**

Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>	20 mm
Vite di serraggio per sottoplacchetta	279824 1
Sottoplacchetta da 1,5°	279819 2
Vite di serraggio per inserto per filettare	269023 3
Lunghezza complessiva L	80 mm
Serie	Master Eco

Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	30 mm
Dimensione codolo	16 mm
Misura inserto	16 mm
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa