

Garant**Inserto per punta da centro per macchine a CN, HB225, Modello: 10****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	231521 10
GTIN	4062406565510
Classe articolo	21Y

Descrizione**Uso:**

Per foratura e smussatura con macchine a CN. Anche per sfacciatura con utilizzo fisso sul tornio.

Non utilizzare per incidere.

Nota:

$a_p = 4 \text{ mm}$, $f = 0,03 \text{ mm}$.

Descrizione tecnica

Modello	10
Rivestimento	AlCrN
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Codice ISO	SOGT 080208
Tipo	HB225
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Inserto per foratura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	150 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	140 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	130 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	130 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idoneo	80 m/min	M
a umido max.	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		