

**Garant****Set di inserti a raggio, HB225, Modello / Raggio R: 16/1-3****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	231528 16/1-3
GTIN	4062406565596
Classe articolo	21Y

**Descrizione****Esecuzione:**

Inserti a raggio a 2 taglienti.

**Uso:**Per raggi convessi su  $\varnothing$  esterni o in fori.**Per:**

n. art. 231500 Dim. 16

**Contenuto:**

cad. 1 inserto a raggio n. art. 231527: Dim. 16/1; 16/1,5; 16/2; 16/2,5; 16/3

**Descrizione tecnica**

Tipo	HB225
Tipo di prodotto	Inserto per foratura

**Dati utente**

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Alluminio, plastiche	idoneo	250 m/min	N

Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	250 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idoneo	250 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	200 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	150 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	150 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	150 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	150 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	80 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	65 m/min	S
GG(G)	idoneo	110 m/min	K
CuZn	idoneo	250 m/min	N
a umido max.	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		