

**Garant****Mini inserto per tornitura interna con gradino guidatrucciolo destro, HB720, Ø Dmin.: 11 mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	270021 11
GTIN	4062406564896
Classe articolo	21I

**Descrizione tecnica**

Misura inserto Ø d	8 mm
Distanza punta-centro L <sub>3</sub>	6,7 mm
Raggio R	0,2 mm
Ø Minimo D <sub>min</sub>	11 mm
Spessore piani T	4 mm
Profondità di taglio massima a <sub>p max</sub>	0,15 - 0,5 mm
Avanzamento f	0,02 - 0,03 mm/gir,
Angolo di affilatura α	70 grado
Profondità di taglio cave t <sub>max.</sub>	2,3 mm
Rivestimento	TiCN
Serie	Mini

Tipo	HB720
Tipo di prodotto	Mini inserto

### Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Alluminio, plastiche	limitatamente adatto	80 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto	80 m/min	N
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto	60 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	80 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	80 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	80 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	80 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	30 m/min	S
GG(G)	idoneo	60 m/min	K
CuZn	idoneo	80 m/min	N
continuo	idoneo		
irregolare	limitatamente adatto		
interrotto	limitatamente adatto		
a umido max.	idoneo		