



## Fresa per spallamenti a 90° MEV, codolo cilindrico, Ø D / Numero taglienti Z: 20/2mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	226400 20/2
GTIN	4960664914043
Classe articolo	250

### Descrizione

#### Esecuzione:

Fresa ad alte prestazioni con inserto triangolare di nuova concezione per fresatura di spallamenti e scanalature e per ramping con forze di taglio ridotte e maggiore stabilità.

### Descrizione tecnica

Vite inserto	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Sporgenza totale $L_1$	26 mm
Ø Codolo $D_s$ h6	16 mm
Ø Tagliente $D_c$	20 mm
Fresatura a interpolazione Ø $D_{min.}$	35 mm
Fresatura a interpolazione Ø $D_{max.}$	38 mm
Profondità di taglio massima $a_{p max}$	6 mm
Lunghezza rampa L per $\alpha_{max.}$	14,25 mm
Angolo rampa $\alpha_{max.}$	0,8 grado
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	110 mm
Inserto adatto	TOMT060508
Numero taglienti Z	2
Ø $D_3$	15 mm

Esecuzione del codolo	codolo cilindrico
Angolo di regolazione $\kappa$	90 grado
Utilizzo fresa	Plunging
Utilizzo fresa	Fresatura di spallamenti
Utilizzo fresa	Ramping
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

---

## Accessori

Vite di serraggio Modello 1	229723 1
-----------------------------	----------