



Fresa per spallamenti a 90° MEV, codolo cilindrico, Ø D / Numero taglienti Z: 25/2Lmm



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 226400 25/2L |
| GTIN | 4960664914203 |
| Classe articolo | 250 |

Descrizione

Esecuzione:

Fresa ad alte prestazioni con inserto triangolare di nuova concezione per fresatura di spallamenti e scanalature e per ramping con forze di taglio ridotte e maggiore stabilità.

Descrizione tecnica

| | |
|--|-------------------------|
| Lunghezza rampa L per α_{\max} . | 19,25 mm |
| Fresatura a interpolazione Ø D_{\max} . | 48 mm |
| Profondità di taglio massima $a_{p \max}$ | 6 mm |
| Sporgenza totale L_1 | 50 mm |
| Ø Codolo D_s h6 | 25 mm |
| Lunghezza complessiva L_{compl} . | 170 mm |
| Angolo rampa α_{\max} . | 0,6 grado |
| Inserto adatto | TOMT060508 |
| Ø Tagliente D_c | 25 mm |
| Vite inserto | 229723 1 (10IP; 2,0 Nm) |
| Fresatura a interpolazione Ø D_{\min} . | 45 mm |
| Numero taglienti Z | 2 |
| Ø D_3 | 20 mm |

| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| Esecuzione del codolo | codolo cilindrico |
| Angolo di regolazione κ | 90 grado |
| Utilizzo fresa | Plunging |
| Utilizzo fresa | Fresatura di spallamenti |
| Utilizzo fresa | Ramping |
| Passaggio interno per LR | sì |
| Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |

Accessori

| | |
|-----------------------------|----------|
| Vite di serraggio Modello 1 | 229723 1 |
|-----------------------------|----------|