



Fresa per spallamenti a 90° MEV, a manicotto, Ø D / Numero taglienti Z: 40/5mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	226420 40/5
GTIN	4960664914272
Classe articolo	250

Descrizione

Esecuzione:

Fresa ad alte prestazioni con inserto triangolare di nuova concezione per fresatura di spallamenti e scanalature e per ramping con forze di taglio ridotte e maggiore stabilità.

Descrizione tecnica

Profondità di taglio massima $a_{p \max}$	6 mm
Inserto adatto	TOMT060508
Ø Foro di attacco	16 mm
Numero taglienti Z	5
Lunghezza rampa L per α_{\max}	34,25 mm
Lunghezza complessiva L_{compl}	40 mm
Fresatura a interpolazione Ø D_{\max}	78 mm
Ø Tagliente D_c	40 mm
Fresatura a interpolazione Ø D_{\min}	75 mm

Vite inserto	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Angolo rampa α_{\max}	0,33 grado
$\varnothing D_3$	35 mm
Esecuzione del codolo	a manicotto
Angolo di regolazione κ	90 grado
Utilizzo fresa	Fresatura di spallamenti
Utilizzo fresa	Fresatura circolare
Utilizzo fresa	Fresatura circolare
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

Accessori

Vite di serraggio Modello 1	229723 1
-----------------------------	----------