



Fresa per spallamenti a 90° MEV, con codolo filettato, Ø D / Numero taglienti Z: 32/4mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	226410 32/4
GTIN	4960664914258
Classe articolo	250

Descrizione

Esecuzione:

Fresa ad alte prestazioni con inserto triangolare di nuova concezione per fresatura di spallamenti e scanalature e per ramping con forze di taglio ridotte e maggiore stabilità.

Descrizione tecnica

Inserto adatto	TOMT060508
Fresatura a interpolazione Ø D _{min.}	59 mm
Lunghezza rampa L per α _{max.}	26,25 mm
Angolo rampa α _{max.}	0,44 grado
Sede filettata M	M16
Profondità di taglio massima a _{p max}	6 mm
Lunghezza complessiva L _{compl.}	40 mm
Numero taglienti Z	4
Fresatura a interpolazione Ø D _{max.}	62 mm
Vite inserto	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Ø Tagliente D _c	32 mm

Ø D ₃	27 mm
Esecuzione del codolo	con codolo filettato
Angolo di regolazione κ	90 grado
Utilizzo fresa	Fresatura di spallamenti
Utilizzo fresa	Plunging
Utilizzo fresa	Ramping
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

Accessori

Vite di serraggio Modello 1	229723 1
-----------------------------	----------